


Din G1-mask



EN NY NIVÅ AV KOMFORT OCH SÄKERHET

För att varje liv har ett syfte...



G1-helmasken med brett synfält utan förvrängningar är inte bara lätt och kompakt med en övergripande låg profil, den är dessutom bekväm och har tålig konstruktion.

Flera maskstorlekar i kombination med olika bandställalternativ eller hjälmfästen ger en helt ny användarkomfort. Den enastående tätningsflänsen ökar komforten ännu mer, och det unika luftflödet förhindrar att linsen immar igen – dessutom minskas andningsmotståndet. Du kan välja bland flera anslutningar för den behovsstyrda andningsventilen, helt integrerade i masken, utan att det toppmoderna talmembranet som gör det enkelt att uppfatta kommunikation påverkas.

Användarkomfort

Den breda tätningen på maskroppen ger optimal täthet och en otroligt bekväm passform på användarens ansikte. Insidan är utformad för lågt in- och utandningsmotstånd. För att du ska få en perfekt passform finns den lätta G1-masken i olika storlekar och med olika bandställalternativ. Med hjälm/mask-kombinationsadaptern kan du enkelt anpassa G1-masken till din Gallet F1XF-brandhjälm. Det är smidigt, säkert och du känner av mycket få tryckpunkter på ansiktet.

Synfält

Tack vare det sofistikerade visiret har användaren kvar mer än 90 % av sitt naturliga synfält. Användaren kan titta nedåt och hålla ett öga på nästa fotsteg utan att tappa fokus framåt. Den breda synvinkeln minskar huvudrörelserna mot synriktningen. Linsen har en öppen design som gör att användaren kan upptäcka risker i ögonvrån och därmed få några viktiga sekunders försprång som kan rädda liv.

Luftflöde

Det optimerade luftflödet inuti masken spolar kontinuerligt linsen så att den hålls imfri. Med sin platta design har G1-masken en av de lägsta profilerna på marknaden. Detta förbättrar inte bara huvudrörligheten och slagskyddet, dessutom minskar det avståndet mellan användaren och in- och utandningsventilerna, vilket ger lägre andningsmotstånd.

Anslutningar

Anslutningen för den behovsstyrda andningsventilen på G1-masken är placerad på en ergonomisk och intuitiv position framför användarens mun. Du väljer själv vilken typ av anslutning du vill ha.

Din G1-mask – ditt val ...

1 Bandställ

- Gummibandställ
- Nätbandställ
- Hjälmmask-kombination (HMC)



2 Nackband

- Nackband av gummi
- Nackband av tyg



3 Anslutning

- PS-MaXX snabbanslutning
- PF skruvanslutning (M45 x 3)
- PF-ESA förenad adapter med snabbanslutning
- G1 snabbanslutning med öppen port

4 Lins

- Olika material och beläggningar (polykarbonat och APEK, med och utan beläggning)

5 Storlek

- S, M, L för maskropp
- S, M, L för innermask

AutoMaXX behovsstyrd andningsventil

AutoMaXX behovsstyrd andningsventil utgör gränssnittet till MSA:s sofistikerade SCBA-system, exempelvis AirMaXX och AirGo. Enheten har en känslig respons på användarens andning samtidigt som den tål de tuffaste förhållanden.



G1 SCBA-system

Förutom de olika versionerna av AutoMaXX-anslutningar så kan G1-masken även användas med det integrerade G1 SCBA-systemet. Denna version har head-up-display där ljuset färdas från den behovsstyrda andningsventilens lysdioder genom ljusrör. Tack vare tekniken med öppen port kan användaren andas med lätthet i stand-by-läge.

Se broschyren 01-120.2 eller besök vår webbplats för mer information om hela G1 SCBA-systemet.



Beställningsinformation

	Gummibandställ	Nätbandställ	Hjälm/mask-kombination
G1-helmask PS-MaXX, storlek M	G1FP-EM1ME0P	G1FP-EM1M40P	G1FP-HM1MH0P
G1-helmask PF (M45 x 3), storlek M	G1FP-EM1ME0M	G1FP-EM1M40M	G1FP-HM1MH0M
G1-helmask PF-ESA, storlek M	G1FP-EM1ME0E	G1FP-EM1M40E	G1FP-HM1MH0E

G1-masken finns tillgänglig med flera olika alternativ. Alla masker som nämns ovan har en polykarbonatlins utan beläggning – nackband medföljer inte. Kontakta din lokala kanalpartner om du vill få information om fler konfigurationer.

Godkännanden

- EN 136 CL3
- EN 137 Typ 2 (med andningsapparat och behovsstyrd andningsventil)
- DIN 58610 (HMC)
- ATEX-godkänd (HMC)
- CE-godkänd

Servicemöjligheter

Alla delar av G1-masken är designade för snabba byten så att servicetiderna minskas och användningstiden ökar. Identifiering sker med den integrerade RFID-transpondern – detta underlättar lagerhanteringen och gör det enkelt att sköta den personliga skyddsutrustningen.



Tillbehör till andningsapparat

Tillbehör och förbättringar stöder eller höjer skyddsgraden för din utrustning för att förbättra din komfort och spara tid och kostnader åt dig genom att optimera arbetsflöden. Med våra små maskhållare kan du bära din mask med hjälmadapterar på framsidan av bröstet så att masken skyddas – du behöver bara haka fast adapterarna i D-ringarna på selen till andningsapparaten.

Om du vill få mer information om vårt breda utbud av tillbehör för uppgradering av din andningsapparat ska du fråga efter vår katalog med tillbehör och förbättringar för andningsapparater (ID 01-200.2), eller så kan du besöka vår webbplats.



Dessa produkter distribueras av



Sverige
Rörläggarvägen 8
331 53 Värnamo
Tel. +46 40 69907-70
Fax. +46 40 69907-77
info.se@MSASafety.com



Medlem av
BPS

Reservation för ändringar
ID 01-410.2 SE/00