


APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS		ACCESSOIRES & BOUTEILLES	
<p>Basé sur des décennies d'expérience, MSA propose 4 solutions en matière d'ARI – systèmes configurés pour les applications les plus communes. Une autre solution s'offre à vous en plus de la pré-configuration des ARI avec notre configurateur prêt à l'emploi, disponible sur CD ou en ligne sur <a href="http://www.msa-scba.com">www.msa-scba.com</a></p>		<p><b>ACCESSOIRES</b></p>	
<b>SOLUTIONS</b>		Raccord en T pour 2 bouteilles 6l/300 bar	D4075818
AirGo compact	10086572	Housse de protection noire, pour bouteille composite Ø 156 mm	D4075877
AirGo pro	10086571	Housse de protection jaune, pour bouteille composite Ø 156 mm	D4075878
AirMaXX	10060803	RespiHood	10045764
eXXtreme	10069671	RespiHood F [avec raccord Stäubli]	10045765
<b>ACTUALISATION DES SOLUTIONS [POUR LES ARI MSA ACTUELS]</b>		Kit de secours avec sacoche, incl. AutoMaXX-N & 3S-EZ	10040152
Kit d'amélioration harnais eXXtreme	10043042	Kit de secours avec malette, incl. AutoMaXX-N & 3S-EZ	10040153
Kit d'amélioration alpha SL [détendeur, manomètre & SingleLine en remplacement de l'ancien système pneumatique]	10065798	Connexion Q [pour QuickFill, with manomètre, à visser sur le robinet de la bouteille]	D4075971
Kit d'amélioration alpha SL-Q [détendeur avec QuickFill, manomètre & SingleLine en remplacement de l'ancien système pneumatique]	10065799	Ligne de connexion Q [tuyau de connexion 1m afin de connecter l'ARI, livré dans une sacoche]	D4075929
<b>alphaCLICK Système d'encliquetage rapide des bouteilles d'air comprimé</b>		Boîtier mural type A [pour ARI avec une bouteille. ARI suspendu sur la bouteille. prêt à utiliser]	D4080801
alphaCLICK est disponible en 2 versions pour une utilisation avec des bouteilles 200 bar & 300 bar, à la fois sur les ARI MSA & les rampes de remplissage [voir diagramme ci-dessous]. Le kit de raccord "200/300 bar" est compatible avec les bouteilles 200 bar or 300 bar. Le kit de raccord "300 bar" est recommandé pour des unités à 300 bar, mais peut également être utilisé avec des bouteilles 200 bar [avec l'adaptateur de bouteille adapté]. Le kit de raccord "300 bar-Q" doit être utilisé uniquement avec un ARI muni d'une connexion QuickFill [Q].		Boîtier mural type D [pour ARI avec toutes les bouteilles disponibles. ARI suspendu sur la plaque dorsale]	D4074877
Kit d'amélioration alpha SL-CLICK [incl. kit de raccord alphaCLICK 300 bar, détendeur, manomètre & SingleLine en remplacement de l'ancien système pneumatique]	10076302	Boîte de transport [convient à n'importe quel ARI avec plus de 2 bouteilles]	10049021
Kit d'amélioration alpha SL-Q-CLICK [incl. kit de raccord alphaCLICK 300 bar-Q, détendeur avec QuickFill, manomètre & SingleLine en remplacement de l'ancien système pneumatique]	10076303	<b>BOUTEILLES COMPOSITE</b>	
<b>KIT D'AMÉLIORATION [POUR LES ARI MSA EXISTANTS] : alphaCLICK 200/300 BAR</b>		6.9 l/300 bar, vide	10084367
Ensemble raccord alphaCLICK 200/300 bar [incl. raccord 200/300 bar pour ARI & adaptateur de bouteille 200/300 bar, pour améliorer les plaques dorsales AirMaXX, AirGo ou BD 96, pas pour la connexion QuickFill]. Le kit est recommandé pour les unités à 200 bar uniquement !	10075277	6.8 l/300 bar, vide	D5103979
Adaptateur de bouteille alphaCLICK 200/300 bar [lot de 5]	10075278	6 l/300 bar, vide, robinet avec manomètre	10042070
<b>KIT D'AMÉLIORATION [POUR LES ARI MSA EXISTANTS] : alphaCLICK 300 BAR</b>		6.9 l/300 bar, pleine	10084425
Kit d'amélioration alphaCLICK 300 bar [incl. raccord 200/300 bar pour ARI & adaptateur de bouteille 300 bar, pour améliorer les plaques dorsales AirMaXX, AirGo ou BD 96, pas pour la connexion QuickFill]	10076096	6.8 l/300 bar, pleine	10084370
Kit de raccord alphaCLICK 300 bar [incl. raccord 300 bar pour ARI & adaptateur de bouteille 300 bar, pour améliorer les plaques dorsales AirMaXX, AirGo ou BD 96 avec Q]	10070157	6 l/300 bar, pleine, robinet avec manomètre	10084371
Adaptateur de bouteille alphaCLICK 300 bar [lot de 5]	10069802	<b>BOUTEILLES BFK</b>	
		6 l/300 bar, vide	10079044
		6 l/300 bar, pleine	10084421
		<b>BOUTEILLES ACIER</b>	
		6 l/300 bar, vide	GA0102006
		6 l/300 bar allégée, vide	D5103986
		6 l/300 bar, pleine	10084363
		6 l/300 bar allégée, pleine	10084364
		<b>alphaCLICK - Solutions pour les ateliers</b>	
		Clé 19 mm, nécessaire pour monter l'alphaCLICK sur le détendeur	10075231
		Manomètre alphaCLICK [supérieur à 400 bar]	10076093
		Raccords alphaCLICK pour ligne de remplissage 300 bar	10075961
		Raccords alphaCLICK pour ligne de remplissage 200 bar	10075800
		Ligne de remplissage avec alphaCLICK	sur demande



Q = Connexion QuickFill

\* = dans ce cas, la bouteille ne peut pas être connectée à une ligne de remplissage de 300 bar

SOUPAPES À LA DEMANDE		MASQUES COMPLETS		COMBINAISONS CASQUE-MASQUE	
<b>PRESSION NORMALE/ PAS DE VIS SELON LA NORME EN 148-1</b>					
AutoMaXX-N	10023686	Ultra Elite	D2056700	Ultra Elite-H-F1	10045891
AutoMaXX-N-court	10070760	Ultra Elite Si	D2056718	Ultra Elite-H-F1-petite taille	10045892
AutoMaXX-N-G	10036274	Ultra Elite EZ	D2056770		
		Ultra Elite avec Transpondeur	10013876		
		Ultra Elite-petite taille	D2056779		
		Ultra Elite EZ-petite taille	D2056780		
		3S	D2055000		
		3S-V	D2055772		
LA 83	D4075808	3S-EZ	D2055767	3S-H-F1	10042635
LA 88-N	D4075960	3S-petite taille	D2055779	3S-H-F1-petite taille	10044435
LA 96-N	D4075852	3S-Vg	D2055774	3S-H-V-F1	10044109
LA 96-N-court	10073093	3S avec Transpondeur	10013877	3S-H-Vg-F1	10044130
<b>PRESSION POSITIVE/ M 45X3 SELON LA NORME EN 148-3</b>					
AutoMaXX-AE	10023687	Ultra Elite-PF	D2056741	Ultra Elite-H-PF-F1	10045893
AutoMaXX-AE-court	10070972	Ultra Elite PF-Si	D2056763	Ultra Elite-H-PF-F1-petite taille	10045894
AutoMaXX-AE-G	10036271	Ultra Elite PF-EZ	D2056771		
		Ultra Elite PF-petite taille	D2056785		
		Ultra Elite PF-EZ-petite taille	D2056781		
LA 88-AE	D4075909	3S-PF	D2055741	3S-H-PF-F1	10042636
LA 96-AE	D4075851	3S-PF-EZ	D2055791	3S-H-PF-F1-petite taille	10044437
LA 96-AE-court	10073095	3S-PF-Vg	D2055783	3S-H-PF-Vg-F1	10044131
<b>PRESSION POSITIVE/ SYSTEME ENCLIQUETABLE MSA</b>					
LA 88-AS	D4075906	Ultra Elite PS	D2056751	Ultra Elite H-PS-F1	10045897
LA 96-AS	D4075850	Ultra Elite PS avec Transpondeur	10026552	Ultra Elite H-PS-F1-petite taille	10045898
LA 96-AS-court	10073097	Ultra Elite PS-petite taille	D2056789		
		Ultra Elite PS-EZ	D2056772		
		Ultra Elite PS-EZ-petite taille	D2056782		
		Ultra Elite PS-Si	D2056764		
		3S-PS	D2055751		
		3S-PS-Si	D2055764	3S-H-PS-F1	10042637
		3S-PS-Vg	D2055785	3S-H-PS-F1-petite taille	10044439
		3S-PS-Vg-Si	D2055787	3S-H-PS-Vg-F1	10044132
<b>PRESSION POSITIVE/ RACCORD MaXX</b>					
AutoMaXX-AS	10023688	Ultra Elite PS-MaXX	10031385	Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1	10045899
AutoMaXX-AS-G	10036272	Ultra Elite PS-MaXX avec transpondeur	10069782	Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1-petite taille	10045910
AutoMaXX-AS-court	10043133	Ultra Elite PS-MaXX-petite taille	10031383		
AutoMaXX AS-C	10023689	Ultra Elite PS-MaXX-Si	10031384		
AutoMaXX AS-C-G	10036273	Ultra Elite PS-MaXX-EZ	10031382		
AutoMaXX-AS-B	10038296	Ultra Elite PS-MaXX-EZ-petite taille	10031381		
AutoMaXX-AS-B-G	10038410	3S-PS-MaXX	10031422		
AutoMaXX-AS-B-court	10062981	3S-EZ-PS-MaXX	10031420		
		3S-PS-MaXX-Si	10031388	3S-H-PS-MaXX-F1	10042638
		3S-PS-MaXX-Vg-Si	10040643	3S-H-PS-MaXX-F1-petite taille	10044441

Légende pour soupapes à la demande		Légende pour masques	
<b>N:</b> pression normale, round thread, EN 148-1	<b>Si:</b> joint facial silicone	<b>EZ:</b> Mise en place rapide du harnais de tête	
<b>AE:</b> pression positive, M 45x3, EN 148-3	<b>petite:</b> joint facial petite taille	<b>V:</b> polycarbonate enduit de silicate	
<b>AS:</b> pression positive, système encliquetable	<b>PF:</b> raccord M45x3	<b>Vg:</b> fibre de verre Triplex	
<b>G:</b> tuyau caoutchouc	<b>PS:</b> raccord encliquetable MSA	<b>H:</b> combinaison masque-casque	
<b>court:</b> tuyau court [50 cm]	<b>PS-MaXX:</b> Raccord rapide MSA pour AutoMaXX-AS	<b>F1:</b> avec adaptateurs pour casque F1	
<b>B:</b> système Bypass			
<b>C:</b> combinaison de AE & AS			

MSA GALLET  
Zone Industrielle Sud  
01400 Châtillon sur Chalaronne

Tel. +33 [474] 550155  
Fax +33 [474] 554799  
E-mail message@msa-gallet.fr  
www.msa-gallet.fr

