

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
Cemento de resina

**Adiós
complejidad.**



Los dos que pueden hacerlo todo.

El cemento de resina **3M™ RelyX™ Universal** funciona por sí solo como un cemento autoadhesivo o como cemento adhesivo combinado con el adhesivo **3M™ Scotchbond™ Universal Plus**.

Juntos eliminan las molestias y la confusión de tener que disponer de varios cementos de resina, primers y adhesivos simplificando los procedimientos de restauración directa e indirecta. Con menos productos que inventariar y reponer, usted ahorrará espacio, tiempo y dinero.

Sencillo y poderoso.

- Tan solo dos componentes para prácticamente cualquier indicación directa e indirecta
- Excelente adhesión del cemento de resina RelyX Universal usado en modo autoadhesivo
- El adhesivo Scotchbond Universal Plus aumenta aun más la fuerza de adhesión a todos los sustratos
- Jeringa de automezcla exclusiva de 3M
- Fácil retirada del exceso
- Alta estética



Jeringa revolucionaria.

El diseño exclusivo de 3M revoluciona las jeringas de automezcla. Desarrollado para cubrir sus necesidades y ayudarlo a una mejor dispensación, limpieza y almacenamiento. La jeringa de 3.4g genera un desperdicio mínimo y le permite realizar en torno a 15 aplicaciones.

Fácil retirada del exceso.

Eficiencia llevada al último nivel. Su formulación única asegura que el exceso de material permanezca en los márgenes y pueda ser retirado de forma sencilla después de aplicar un golpe de luz.



Cementación autoadhesiva de 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescente.
Puente monolítico de Zirconia; Imagen cortesía del Dr. Jan Gueth, Alemania.

Menor stock, mayor ahorro

95%

de los dentistas reconocieron que el carácter universal del cemento de resina RelyX Universal les ayudó a **reducir inventario y a ahorrar costes.**

Más sencillo para su personal de clínica

97%

de los dentistas reconocieron que usar un único universal respecto a usar varios cementos de resina resultaba **más sencillo para el personal de clínica.**

* por aplicación comparado con los actuales sistemas de automezcla disponibles;

** comparado con las jeringas de automezcla utilizadas actualmente; *** Fuente: estudio con clientes realizado por 3M en USA y la EU

“Excelente sistema de dispensación higiénico con muy poco desperdicio.”

M.W., Reino Unido***

80%
menos desperdicio de cemento con la Micro Punta de mezcla


Más higiénico.**
Autocierre que permite el almacenamiento sin punta de mezcla.

Punta de elongación fina para una aplicación más sencilla en el canal



Fuerza de adhesión excepcional en modo autoadhesivo para una mayor eficiencia.

Con su adhesión superior a dentina usado en modo autoadhesivo el cemento de resina RelyX Universal cubre de manera eficiente la mayoría de los casos sin necesidad de usar un primer o adhesivo adicional. En modo auto o foto curado.



Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) a dentina tras envejecimiento artificial
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019

“Fácil manejo, pocos componentes y por tanto menor probabilidad de error.”


J.L., Alemania***

Jeringa con un diseño ergonómico que además reduce en un **50%** el residuo plástico.

El mejor socio para los casos de cementación adhesiva.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus es el primer adhesivo universal radiopaco todo en uno para todas las indicaciones directas o indirectas que requieran adhesivo. Además su tecnología 3M está totalmente alineada: el adhesivo polimeriza con el cemento con lo que no es necesario polimerizarlo con luz.

El Adhesivo Scotchbond Universal Plus sirve como primer universal para todos los materiales incluyendo cerámicas vítreas y además mejora la adhesión del cemento en modo autoadhesivo. P.ej. zirconia



Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) a zirconia en modo autocurado.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020



Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria.

99% de los dentistas reportaron que el cemento de resina RelyX Universal **no generó prácticamente problemas de sensibilidad postoperatoria*****

Alta estética con cuatro tonos fluorescentes y gran estabilidad de color



Información para pedidos

Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal

N.º artículo Información de producto

Kit de introducción

56968 4 jeringas de cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal, colores TR, A1, A3O y WO (3,4 g cada una), 60 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal, 20 puntas de elongación, 1 bote de adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml), 1 grabador 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 puntas de grabado azules, 50 microcepillos naranjas, guías paso a paso

Kits de prueba

Cada kit de prueba contiene: 1 jeringa de cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g), 15 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal, 5 puntas de elongación, 1 bote de adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (1,5 ml), 1 grabador 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 puntas de grabado azules, 50 microcepillos naranjas, guías paso a paso

56969 **Color TR** **56970** **Color A1**

Reposiciones

Cada reposición contiene: 1 jeringa de cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g), 15 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal, 5 puntas de elongación

56971 **Color TR** **56973** **Color A3O**

56972 **Color A1** **56974** **Color WO**

Pack Ahorro

Cada paquete económico contiene: 3 jeringas de cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g cada una), 45 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal, 15 puntas de elongación

56977 **Color TR** **56978** **Color A1**

Puntas de mezcla

56975 30 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal

56976 15 micropuntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal con puntas de elongación

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Bote

41293 **Kit de introducción:** 1 bote de adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml), 50 cepillos desechables, 1 grabador 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 puntas de dispensación

Reposición: bote de adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml)

41294 **1 bote de 5 ml** **41295** **3 botes de 5 ml**

Unidosis

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Unidosis L-Pop, 1 grabador 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 puntas de dispensación

41297 **Kit de introducción: 50 L-Pop** **41299** **200 L-Pop**

41298 **100 L-Pop** **41304** **400 L-Pop**

3M™ Scotchbond™ Universal Etchant Gel grabador

41263 2x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml cada uno), 50 puntas de dispensación



Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal Kit de introducción (56968)



Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal Kit de prueba TR (56969)



Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal Reposición TR (56971)



Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Reposición (41294)



Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Unidosis:

Para un control de la higiene más sencillo. Reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Unidosis 100 L-Pop (41298)



3M.com

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

3M, RelyX y Scotchbond son marcas comerciales de 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usadas bajo licencia en Canadá. El resto de las marcas comerciales son propiedad de otras empresas.

© 3M 2020. Todos los derechos reservados.