

**3M**

**Filtek™**

**One  
Restaurador Bulk Fill**



**Usted lo eligió  
por su rapidez.  
Ahora es  
más estético  
también.**



# Le gustará su simplicidad. Ellos estarán felices porque además se ve bien.

## 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill



## Es cierto. Ahora la colocación de resinas de relleno en bloque puede ser más estética.

Las restauraciones posteriores son un reto, y por eso se han hecho populares las resinas de relleno en bloque que simplifican y aceleran el procedimiento.


Sin embargo, hasta ahora, la colocación más rápida y fácil de resinas de relleno en bloque había sacrificado la estética. Por eso, como el líder global en tecnologías restauradoras y estéticas que somos, pedimos a nuestros expertos una solución que usted amarará:

### 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill.

Diseñado para restauraciones posteriores, sus propiedades ópticas únicas y su opacidad mejorada le brindan la simplicidad de la colocación en un solo paso —hasta 5 mm— *sin comprometer los resultados estéticos.*

Ahora usted y sus pacientes tendrán algo por lo cual sonreír.

- Colocación rápida y fácil en un solo paso
- Mayor opacidad para una estética mejorada
- Disminución del estrés para permitir un fotocurado de hasta 5 mm de profundidad
- Excelente adaptación
- Sin necesidad de capas adicionales o costosos dispositivos de dispensado
- La verdadera nanotecnología de 3M brinda una resistencia al desgaste superior y excelente retención del pulido
- Alta radiopacidad
- Diseño único de punta para un acceso más fácil a cavidades profundas
- Disponible en 5 tonos



# Cómo la ciencia de 3M permite una colocación en bloque en un solo paso con estética mejorada.

Las tecnologías detrás de 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill



## Manejo inteligente de la relación de contraste


### Aumenta la opacidad sin sacrificar la profundidad de fotocurado

Los avances en el desarrollo de la nanotecnología de 3M nos han permitido manejar la opacidad y la profundidad de fotocurado de manera más inteligente. Con nuestra tecnología única de la relación de contraste, hemos aumentado la opacidad sin reducir la profundidad de fotocurado.

Ya fotocurado, Filtek One Bulk Fill tiene mayor opacidad que 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores, lo que se traduce en una mejor estética.

¿Sabía que?  
La relación de contraste es la medida de translucidez u opacidad del material.


### Relación de contraste



\*La relación de contraste es el promedio de todos los tonos.

### Monómeros innovadores AUDMA y AFM

Reducen la contracción y alivian el estrés para permitir la colocación del relleno en bloque hasta 5 mm.




El monómero de adición-fragmentación (AFM, por sus siglas en inglés) alivia el estrés durante la polimerización.



El dimetacrilato de uretano aromático (AUDMA, por sus siglas en inglés) ayuda a reducir la contracción y el estrés que ocurre durante la polimerización.

### La AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno de 3M

Brinda una resistencia al desgaste superior y excelente retención del pulido.



## Información para pedidos



### 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill

Repuesto	No. de producto
Tono	Jeringa
A1	4866A1
A2	4866A2
A3	4866A3
B1	4866B1
C2	4866C2

Los repuestos de jeringa incluyen: 1 jeringa de 4 g, Guía técnica, Instrucciones de uso.

[www.3M.com](http://www.3M.com)

**3M**

3M Cuidado Oral  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN  
55144-1000 EUA

Por favor, recicle.

3M, Clinpro y Filtek son marcas registradas de 3M.  
© 3M 2019.  
Todos los derechos reservados.