

3M


Filtek™

One Restaurador Bulk Fill



3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill

- Colocación rápida y fácil en un solo paso
- Mayor opacidad para mejor estética
- Disminución del estrés que permite un fotocurado de hasta 5 mm de profundidad
- Sin necesidad de capas adicionales o costosos dispositivos de dispensado
- Excelente manipulación y adaptación
- La verdadera nanotecnología de 3M brinda una resistencia al desgaste superior y excelente retención del pulido
- Alta radiopacidad
- Diseño único de punta para un acceso más fácil a cavidades profundas
- Disponible en 5 tonos



Usted lo eligió por su rapidez. Ahora es más estético.

Las restauraciones posteriores son un reto, por lo que las resinas de relleno en bloque que simplifican y aceleran el procedimiento se han hecho populares. Sin embargo, hasta ahora, la colocación más rápida y fácil de resinas de relleno en bloque ha sacrificado la estética. Es por esto que, como el líder global en tecnologías restauradoras y estéticas, pedimos a nuestros expertos una solución que usted amará: 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill.

Diseñado para restauraciones posteriores, sus propiedades ópticas únicas y opacidad mejorada le brindan la simplicidad de la colocación en un solo paso—hasta 5 mm— *sin comprometer los resultados estéticos.*


El manejo inteligente de la relación de contraste incrementa la opacidad sin sacrificar la profundidad de fotocurado

Los avances en el desarrollo de la nanotecnología de 3M nos han permitido manejar la opacidad y la profundidad de fotocurado de manera más inteligente. Con nuestra tecnología única de la relación de contraste, hemos aumentado la opacidad sin reducir la profundidad de fotocurado.


Ya fotocurado, Filtek One Bulk Fill tiene mayor opacidad que 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores, lo que se traduce en una mejor estética.

¿Sabía que?

La relación de contraste es la medida de translucidez u opacidad del material.



Relación de contraste




*La relación de contraste es el promedio de todos los tonos.

Le gustará su simplicidad. Ellos estarán felices porque además se ve bien.


Más tecnologías innovadoras detrás de 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill

Monómeros innovadores AUDMA y AFM

Reducen la contracción y alivian el estrés para permitir la colocación del relleno en bloque hasta 5 mm.



El monómero de adición-fragmentación (AFM, por sus siglas en inglés) alivia el estrés durante la polimerización.





El dimetacrilato de uretano aromático (AUDMA, por sus siglas en inglés) ayuda a reducir la contracción y el estrés que ocurre durante la polimerización.

La AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno de 3M

brinda una resistencia al desgaste superior y excelente retención del pulido

magnificación 5K de un nanocluster

magnificación 50K de un nanocluster



Información para pedidos



3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill

Repuesto	No. de catálogo
Tono	Jeringa
A1	4868A1
A2	4868A2
A3	4868A3
B1	4868B1
C2	4868C2

LOS REPUESTOS DE TONO EN JERINGA incluyen: 1 jeringa de 4 g; Guía técnica; Instrucciones de uso.

www.3M.com



3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
Teléfono 1-800-634-2249
Web 3M.com/dental

Por favor recicle.

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH. © 3M 2018. Todos los derechos reservados.